

Garant**Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 6,3mm**

Données de commande

N° commande	122481 6,3
GTIN	4062406790950
Classe d'article	11E

Description

Exécution:

Spécialement conçu pour l'usinage des **alliages à base de titane et de nickel**. Avec revêtement hautes performances TiAlSiN, résistant à l'usure et ultra-lisse pour une **durée de vie élevée**, une **qualité de perçage optimale** et une **formation de bavures réduite**.

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Description technique

Avance f dans le titane > 850 N/mm ²	0,08 mm/tr
Norme	DIN 6537 K
Longueur totale L	79 mm
Tolérance Ø nominal	m7
Longueur des goujures L _c	34,05 mm
Ø nom. D _c	6,3 mm
Nombre de dents Z	2
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	24,6 mm
Ø queue D _s	8 mm
Revêtement	TiAlSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	4xD

Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage	HPC
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	rose
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Ti > 850 N/mm ²	adaptée		
Inconel	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		