

Mitutoyo**Vérificateur d'alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 160-250mm****Données de commande**

N° commande	435203 160-250
GTIN	4946368854922
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Vérificateur d'alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du \varnothing d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeables, de différentes longueur et aux disques de mesures.

Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du \varnothing ainsi que la concentricité et la cylindricité de l'alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432051 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.

Description technique

Plage de mesure	160 - 250 mm
Profondeur de mesure	250 mm
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 μ m

Nombre de touches de mesure	6
Largeur du disque de centrage	90 mm
Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C1
Étalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Étalonnage Vérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 800 mm	023210 800
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points 1 pièce Type 90-300	439914 90-300
---	---------------