

Garant**Hélice de nettoyage, Ø ailettes: 160****Données de commande**

N° commande	358950 160
GTIN	4062406792435
Classe d'article	31E

Description**Exécution:**

- **Construction robuste.**
- **Ouverture et fermeture des ailettes par la vitesse de rotation de la broche.**
- **Extrémités des ailettes marquées, pour une visibilité optimisée.**
- **Pour fixation dans n'importe quel système de porte-outils avec arrosage interne.**

Démarrer la machine à 2000 tr/min et augmenter lentement jusqu'à 6000 tr/min – 12000 tr/min.

Avantage(s):

- **Nettoyage efficace de systèmes de serrage, pièces et tables de machines.**
- **Élimination d'accumulations de copeaux et soufflage de poches d'eau.**
- **Complément parfait pour le processus de travail automatisé.**

Accessoire(s):

Hélice de nettoyage de rechange 358951 1K et 4K.

Description technique

Plage de vitesses de rotation	6000 - 12000 min ⁻¹
Ø queue	20 mm

Type de produit

Hélice de nettoyage

Accessoires

Jeu de 4 ressorts de rechange 4

358953 4