

duMONT

Broche à pousser à profil hexagonal HSS Ajustement H8, Type: 10



Données de commande

N° commande	290431 10
GTIN	
Classe d'article	29J

Description

Utilisation:

Brocher un six pans ne nécessite qu'un seul passage.

Description technique

Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max.	1260 kg
Alésage initial H8	10 mm
Longueur broche	244 mm
Hauteur brochage dans acier	13 - 35 mm
Type d'outils	HSS
Type de produit	Outils à brocher

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu.	adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		

INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée
Huile	adaptée