

**duMONT****Brosse à pousser à profil carré HSS Ajustement H8, Type: 14****Données de commande**

N° commande	290426 14
GTIN	662600666378
Classe d'article	29J

**Description****Utilisation:**

**Brocher un carré intérieur ne nécessite qu'un seul passage.**

**Description technique**

Alésage initial H8	14,8 mm
Longueur broche	377 mm
Hauteur brochage dans acier	13 - 35 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max.	2400 kg
Type d'outils	HSS
Type de produit	Outils à brocher

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Plastiques	moyennement adaptée
Alu.	adaptée
Alu > 10% Si	moyennement adaptée
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée
Huile	adaptée