



Cisailles à tôle sans fil, Type: M18BMS20-0



Données de commande

N° commande	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Cisaille à tôle / à fendre sans fil compacte pour des coupes propres et sans déformation dans l'acier jusqu'à 2,0 mm.

- **Tête de coupe pivotante à 360° avec 12 points d'enclenchement – idéale pour les endroits difficiles d'accès.**
- **Régulation électronique de la vitesse de rotation.**
- **Conception en ligne pour un contrôle optimal.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir codes art. 073808 – 073840.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Rayon de la courbe minimale	180 mm
Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vibrations maximales suivant EN	1,5 m/s ²
Type de batterie	Lithium-ion

Poids	2,3 kg
Largeur de coupe	5 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Capacité de coupe maximale dans l'aluminium	3,2 mm
Capacité de coupe maximale dans l'acier	2 mm
Type de produit	Cisailles à tôle