



Meuleuses d'angle Batterie, Type: 4933478437



Données de commande

N° commande	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil M18 FUEL™ compacte avec **vitesse de rotation réglable**.

- **5 niveaux de vitesse pour des résultats optimum lors du meulage de l'acier inoxydable et de l'aluminium ainsi que de l'élimination de la rouille et de la peinture.**
- **RAPIDSTOP™ pour un freinage rapide du disque en moins de 2 secondes pour une protection élevée de l'utilisateur.**
- **Interrupteur de sécurité non verrouillable pour une protection élevée de l'utilisateur.**

Version avec **interrupteur "homme mort"** pour une sécurité élevée de l'utilisateur.

Livraison:

Sans batteries ni chargeur. Avec poignée antivibrations, capot de protection, grille de protection antipoussière, élément de serrage et HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir à partir des codes art. 073809 et 073840.

Description technique

Dispositif homme-mort	oui
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Vitesse de rotation max.	3500 - 8500 min ⁻¹
Poids	2,7 kg
Type de batterie	Lithium-ion

Nombre de batteries incluses	0
Démarrage en douceur	oui
Référence fabricant	M18FSAGF125XPDB-OX
Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Arrêt kickback	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vibrations maximales suivant EN	5,01 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Protection de surcharge	oui
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Ø disque max.	125 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Type de produit	Meuleuses d'angle