



## Support pour pointes de lissage diamantées Tête fixée, Taille de queue: 10-16



### Données de commande

N° commande	291401 10-16
GTIN	
Classe d'article	29M

### Description

**Exécution:**

Tête d'outil fixée (vis sans tête dans queue pour rectification de l'angle de dépouille).

**Avantage(s):**

Qualité d'état de surface  $R_z < 1 \mu\text{m}$  possible.

**Utilisation:**

Pour l'usinage de matériaux jusqu'à 65 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.

Pour le galetage des **contours continus** (convexes, concaves, cylindriques, coniques).

**Précision:**

Qualité d'état de surface  $R_z < 1 \mu\text{m}$  possible.

**Livraison:**

Taille de queue 10 avec adaptateur de queue 12 mm × 12 mm et 16 mm × 16 mm.

**Attention:**

Les pointes de galetage diamantées doivent être commandées séparément!

**Remarque(s):**

Pour des recommandations d'utilisation détaillées, se reporter au manuel d'utilisation fourni.

### Description technique

Taille de queue	10 - 16 mm
-----------------	------------

Type de produit

Outil de brunissage