

Garant
Fraise 2 tailles de finition N, TiAlN, Ø×largeur js16: 50X36 mm


Données de commande

N° commande	181750 50X36
GTIN	4045197096647
Classe d'article	11U

Description

Exécution:

Géométrie de coupe pour usage universel. **Dépouille excentrée.**

Avec hélice à 30° et revêtement TiAlN.

Remarque(s):

f_z pour $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Ø alésage H7: 22 mm

Nombre de dents Z: 8

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm²: 0,07 mm

Description technique

Nombre de dents Z	8
Ø alésage H7	22 mm
Ø dents D_c	50 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,07 mm
Type de queue	avec alésage
Hauteur totale	36 mm

Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1880 T1
Type	N
Tolérance Ø nominal	js16
Mandrin pour fraises 2 tailles	Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice	30 degré
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Arrosage interne	non
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise 2 tailles