

Garant**Fraise 2 tailles ébauche NR, TiN, Ø×largeur js16: 100X50 mm****Données de commande**

N° commande	182220 100X50
GTIN	4045197096838
Classe d'article	11U

Description**Exécution:****Profil ébauche.****Fraise ébauche** à profil rond.**Remarque(s):** f_z pour $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Ø alésage H7: 32 mm

Nombre de dents Z: 10

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm²: 0,07 mm**Description technique**

Nombre de dents Z	10
Ø dents D_c	100 mm
Ø alésage H7	32 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,07 mm
Type de queue	avec alésage
Hauteur totale	50 mm

Revêtement	TiN
Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1880 T1
Profil de fraise	NR
Tolérance Ø nominal	js16
Mandrin pour fraises 2 tailles	Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice	27 degré
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Arrosage interne	non
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise 2 tailles