

**Garant**
**Fraise carbure monobloc TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 12mm**

**Données de commande**

N° commande	203102 12
GTIN	4045197814500
Classe d'article	11X

**Description**

Exécution:

Fraise hautes performances avec pas de denture et d'hélice différentiels. Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins. Brise-copeaux décalés.

Remarque(s):

$a_e \max = 0,1 \times D$  pour l'usinage TPC. NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE! Produit plus récent recommandé: 203116.  $h_{\max}$ : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les articles 204012, 204014 et 204015.

**Description technique**

Nombre de dents Z	7
Longueur de coupe $L_c$	26 mm
Tolérance Ø nominal	f8
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,24 mm
Ø de détalonnage $D_1$	11,8 mm
Longueur totale L	83 mm
Ø dents $D_c$	12 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Ø queue $D_s$	12 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	36 mm

Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Angle d'hélice	40 degré
Épaisseur moyenne de copeau $h_{max}$ pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,065 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Nombre de brise-copeaux	0
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,1×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	TPC
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	380 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	340 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	M
av. arrosage max.	Adapté		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		
Air	adaptée		

