


Garant**Étau haute pression CN modulaire LCV 125 G, Largeur de mors A: 125Gmm****Données de commande**

N° commande	361290 125G
GTIN	4045197816009
Classe d'article	31H

Description**Exécution:**

Bords supérieurs et inférieurs rectifiés. **Y compris alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.**

Caractéristique: Corps de base compact et robuste (GGG 60) pour une grande capacité de serrage. Broche entièrement protégée et nitrurée (sécurité de fonctionnement accrue, pare-copeaux optimisé, opérations de nettoyage minimisées).

Fonctionnement:

Serrage avec clé dynamométrique réglable (max. 30 Nm) ; avec broche haute pression spéciale et amplificateur de puissance mécanique jusqu'à 2,5 mm.

Utilisation:

Serrage traditionnel de pièces pré-usinées ainsi que de **pièces brutes, coupes au chalumeau et à la scie** par l'insertion de **pointes de préhension trempées et interchangeables** dans la pièce à usiner. Conviennent pour tous les matériaux présentant une résistance maximale d'environ 900 N/mm², à l'exception des matériaux trempés. Montage horizontal.

Pour le serrage traditionnel avec mors étagés et pour le serrage par préhension grâce à une course de travail de 2,5 mm de la broche.

Livraison:

Avec 3 clés mâles coudées, brides de serrage

Accessoire(s):

Mors (voir 361331–361970), clé dynamométrique 656050 réf. 60, boulon 360025

Description technique

Code couleur pour accessoires adaptés	LCV125G
---------------------------------------	---------

Couple	30 Nm
Force de serrage maximale	40 kN
Poids	30 kg
Serrage maximal	332 mm
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Butée de pièce	360555
Mors adaptateurfixe Pour type 125	361620 125
Paire de mors rapportés (côté étagé) Pour type 125	361970 125
Mors étagémobile Pour type 125	361400 125
Mors plaqueur universelmobile Pour type 125	361390 125
Valise pour kit de placage Pour type 2	361346 2
Mors étagéfixe Pour type 125	361440 125
Mors de largeur réduitmobile Pour type 125	361353 125
Mors étagéfixe Pour type 125	361420 125
Mors de serrage, douxfixe Pour type 125	361320 125
Mors de basefixe Pour type 125	361520 125
Mors 20 mm, pour T-Rexfixe Pour type 125	361225 125
Morsmobile Pour type 125	361660 125
Mors de basemobile Pour type 125	361500 125
Kit valise pour mors 5 faces	361365
Mors adaptateurmobile Pour type 125	361600 125
Adaptateur de préhension 2 pointes, hauteur 5,2 – 6,7 mm Type	361240
Mors étagé pour adaptateurs de préhensionfixe Pour type 125	361348 125

Mors 5 faces Pour type FIX	361361 FIX
Valise pour kit de placage Pour type 1	361346 1
Adaptateur de préhension, carbure, hauteur 7,1 – 8,6 mm Type	361242
Mors plaqueur universelfixe Pour type 125	361380 125
Mors étagé pour adaptateurs de préhensionmobile Pour type 125	361347 125
Paire de mors rapportés système «Clic», acier trempé Pour type 125	361960 125
Mors de largeur réduitefixe Pour type 125	361354 125
Mors 5 faces Pour type MOBIL	361361 MOBIL
Paire de mors rapportés système «Clic», acier trempé Pour type 125	361950 125