

**Garant**
**Fraise 2 tailles ébauche NR, TiN, Ø×largeur js16: 50X36 mm**

**Données de commande**

N° commande	182220 50X36
GTIN	4045197096807
Classe d'article	11U

**Description**
**Exécution:**
**Profil ébauche.**
**Fraise ébauche** à profil rond.

**Remarque(s):**
 $f_z$  pour  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

 $\varnothing$  alésage H7: 22 mm

Nombre de dents Z: 6

 Avance  $f_z$  pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Description technique**

$\varnothing$ dents $D_c$	50 mm
Nombre de dents Z	6
$\varnothing$ alésage H7	22 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Type de queue	avec alésage
Hauteur totale	36 mm

Revêtement	TiN
Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1880 T1
Profil de fraise	NR
Tolérance Ø nominal	js16
Mandrin pour fraises 2 tailles	Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice	27 degré
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Arrosage interne	non
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise 2 tailles