


## Garant

### Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 16/3,0mm



## Données de commande

N° commande	206372 16/3,0
GTIN	4045197599247
Classe d'article	11X

## Description

### Exécution:

#### **GARANT Diabolo:**

Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.

Tolérance: rayon de coupe  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

Sans pas d'hélice dynamique.

Dimensions suivant Norme usine et hélice à 50°

## Description technique

Rayon de coupe $R_1$	3 mm
Ø de détalonnage $D_1$	15 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	44 mm
Avance $f_z$ pour le copiage dans l'acier < 65 HRC	0,09 mm
Ø dents $D_c$	16 mm
Nombre de dents $Z$	6
Ø queue $D_s$	16 mm
Longueur de coupe $L_c$	16 mm
Longueur totale $L$	92 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle d'hélice	50 degré

Série	Diabolo
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	H
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,05×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Fraises toriques

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 50 HRC	adaptée	190 m/min	H
Acier < 55 HRC	adaptée	170 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	150 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	110 m/min	H
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

### Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------

