

Garant
Fraise à dresser aluminium, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 32/2


Données de commande

N° commande	211757 32/2
GTIN	4062406681869
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Système de fraisage hautes performances pour vitesses de coupe élevées. Logement de plaquette extrêmement précis. Rigidité extrême grâce à la protection optimisée contre la force centrifuge.

Attention:

Avant d'utiliser les plaquettes 211776 ALU (r = 5,0 mm) et 211777 ALU (r = 6,0 mm), il est nécessaire de modifier les assises de plaquette du porte-outils.

Remarque(s):

Le **couple recommandé** pour la fixation des vis de serrage 219878 4 et 219878 5 est de **3,2 Nm**.

Description technique

Perçage par interpolation a_p	8 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Nombre de dents Z	2
Angle de plongée oblique α_{\max}	4,39 degré
Filetage attachement M	M16
Longueur totale L_{tot}	35 mm
Plaquette adaptée	ZDHT 1505
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	62 mm

Ø D ₁ h6	17 mm
Ø dents D _c	32 mm
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	19,56 mm
Ø D ₂	29 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219878 4 (15IP)
Ø D ₃	22 mm
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser