

Garant
Fraise à dresser aluminium, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/2


Données de commande

N° commande	211755 32/2
GTIN	4062406681890
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Système de fraisage hautes performances pour vitesses de coupe élevées. Logement de plaquette extrêmement précis. Rigidité extrême grâce à la protection optimisée contre la force centrifuge.

Attention:

Avant d'utiliser la plaquette 211777 ALU ($r = 6,0$ mm), il est nécessaire de modifier les assises de plaquette du porte-outils.

Remarque(s):

Le **couple recommandé** pour la fixation des vis de serrage 219878 4 et 219878 5 est de **3,2 Nm**.

Changement d'outil: PowerCard

Ø dents D_c : 32 mm

Nombre de dents Z: 2

Longueur de col L_1 : 40 mm

Longueur totale L_{tot} : 100 mm

Ø queue D_s h6: 32 mm

Perçage par interpolation Ø D_{min} : 54 mm

Description technique

Angle de plongée oblique α_{max}	4,39 degré
Perçage par interpolation a_p	8 mm
Nombre de dents Z	2
Jeu de vis pour plaquettes	219878 4 (15IP)

Longueur de col L_1	40 mm
Plaquette adaptée	ZDHT 1505
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	19,56 mm
\varnothing dents D_c	32 mm
\varnothing queue D_s h6	32 mm
Longueur totale L_{tot}	100 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser