

Garant
Fraise à dresser aluminium, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/2


Données de commande

N° commande	211755 25/2
GTIN	4062406681883
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Système de fraisage hautes performances pour vitesses de coupe élevées. Logement de plaquette extrêmement précis. Rigidité extrême grâce à la protection optimisée contre la force centrifuge.

Attention:

Avant d'utiliser la plaquette 211777 ALU ($r = 6,0$ mm), il est nécessaire de modifier les assises de plaquette du porte-outils.

Remarque(s):

Le **couple recommandé** pour la fixation des vis de serrage 219878 4 et 219878 5 est de **3,2 Nm**.

Changement d'outil: PowerCard

Ø dents D_c : 25 mm

Nombre de dents Z: 2

Longueur de col L_1 : 32 mm

Longueur totale L_{tot} : 88 mm

Ø queue D_s h6: 25 mm

Perçage par interpolation Ø D_{min} : 40 mm

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219878 4 (15IP)
Perçage par interpolation Ø D_{min}	40 mm
Plaquette adaptée	ZDHT 1505
Ø queue D_s h6	25 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	48 mm
\varnothing dents D_c	25 mm
Longueur totale L_{tot}	88 mm
Perçage par interpolation a_p	7,6 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	6,81 degré
Longueur de col L_1	32 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	12,56 mm
Nombre de dents Z	2
$\varnothing D_3$	15 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser