


Garant**ZDHT 150520FR-F10, HU7705, Type: ALU****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 211768 ALU |
| GTIN | 4062406681937 |
| Classe d'article | 21A |

Description**Exécution:**

Plaquettes rectifiées en périphérie pour un positionnement précis dans le porte-outils. Substrat micrograin performant de la toute dernière génération de nuances de coupe. Préparation optimisée des arêtes de coupe pour une utilisation dans des matériaux faciles à usiner.

Rayon d'angle: 2 mm

Avance f_z par dent: 0,1 - 0,25 mm

Description technique

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Avance f_z par dent | 0,1 - 0,25 mm |
| Rayon d'angle | 2 mm |
| Code ISO plaquette | ZDHT 150520FR-F10 |
| Nuance | HU7705 |
| Type d'outils | Carbure |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Plastiques | adaptée | 2000 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 1800 m/min | N |
| Alu > 10% Si | adaptée | 900 m/min | N |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |