

Garant
Fraise pour rainures en T, non revêtu, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11mm


Données de commande

N° commande	194030 25X11
GTIN	4045197109576
Classe d'article	11W

Description

Exécution:

Affûtage périphérique et latéral (denture alternée).

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures en T suivant DIN 650 dans des tables, plateaux et autres dispositifs de serrage.

Description technique

Ø dents D_c	25 mm
Avance f_z dans l'acier < 750 N/mm ²	0,08 mm
Pour rain. T DIN 650	14 mm
Nombre de dents Z	8
Ø de détalonnage D_1	12 mm
Ø queue D_s	16 mm
Longueur totale L	82 mm
Longueur de coupe L_c	11 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	4
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 5
Profil de fraise	à denture croisée

Tolérance Ø nominal	d11
Angle d'hélice	15 degré
Direction de l'approche	horizontal
Queue	DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises pour rainures en T

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	70 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	22 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	35 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		