

**Scie oscillante et à onglet BITURBO Batterie, Type: GCM18216DC****Données de commande**

N° commande	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Scie oscillante et à onglet sans fil.

- **Excellente capacité de coupe avec une grande profondeur de coupe de 70 mm.**
- **Mobilité optimale grâce au poids réduit et à l'excellente ergonomie.**
- **Interface utilisateur pour la présélection de la vitesse.**
- **Changement de lame de scie sans outil.**

Livraison:

Lame de scie Ø 216 mm, serre-flan, écrou SDS, module Bluetooth GCY 42.

Description technique

Angle d'onglet max. gauche	52 degré
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Angle d'inclinaison max. droite	47 degré
Angle d'inclinaison max. gauche	47 degré
Ø lame de scie	216 mm
Profondeur de coupe max. 45°	45 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Angle d'onglet max. droite	60 degré
Tension de la batterie	18 V
Vitesse de rotation max.	4500 min ⁻¹
Ø alésage lame de scie	30 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Poids	15,3 kg
Longueur de coupe max. 90°	300 mm
Tension nominale	18 V
Nombre de batteries incluses	0
Référence fabricant	GCM 18V-216 DC
Profondeur de coupe max. 90°	70 mm
Emballage	Carton
Type de produit	Scies