

Garant**Alésoir hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Titan HPC
Trous débouchants, TiAlN, Ø nom. DC: 16mm****Données de commande**

N° commande	164410 16
GTIN	4062406698317
Classe d'article	10P

Description**Exécution:**

Alésoirs HPC spéciaux de la toute dernière génération pour l'**usinage du titane**, avec géométrie de coupe et substrat en carbure optimisés. Arête très courte pour des valeurs de coupe accrues. Stratégie de lubrification optimisée grâce aux sorties de lubrification radiales avec orientation directe sur l'arête.

Adaptée CN avec Ø queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les **mandrins expansibles hydrauliques** ou les **mandrins de serrage de haute précision**. Précision de concentricité et sécurité de processus maximales grâce au pas différentiel des arêtes et à la conception spéciale de la largeur de chanfrein ronde.

Données de tolérance:

Configurables: alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.

Utilisation:

Modèle spécial pour trous débouchants.

Remarque(s):

Délai de livraison: 4 semaines.

Description technique

Ø queue D _s	16 mm
Longueur de col L ₁	102 mm
Ø nom. D _c	16 mm
Tolérance	Configurable
Série	Master Titan

Longueur totale L	150 mm
Plage de Ø	15,201 - 16,2 mm
Avance f dans le titane > 850 N/mm ²	0,48 mm/tr
Longueur de coupe L _c	15 mm
Nombre de dents Z	6
Valeur indicative de surépaisseur d'alésage au Ø	0,2 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage	HPC
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Outils d'alésage avec arêtes fixes

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Ti > 850 N/mm ²	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		