



## Jeu de 3 mors doux rapportés, Pour type de mandrin: 250



### Données de commande

N° commande	313315 250
GTIN	4019208193342
Classe d'article	32R

### Description

#### Exécution:

Non étagés, pour tournage de différents  $\varnothing$  de serrage. Surface d'appui **fraisée, non brunie**.

#### Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors **en quelques secondes** au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l'emploi sur la machine.

**Cela permet de réduire au minimum les temps d'équipement.** Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels. Pour vissage sur semelles trempées. Pour serrage de pièces à usiner de forme irrégulière ou déjà usinées ne pouvant pas être endommagées. Pour ce faire, les mors sont usinés en fonction de la forme de la pièce à usiner.

#### Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

#### Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhmm Duro 313120; 313130; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

#### Remarque(s):

**La référence 400 convient également pour la taille de mandrin 500.**

Mors rapportés en aluminium **disponibles sur demande**.

Pour code couleur: Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhmm

Longueur L: 125 mm

Largeur B: 30 mm

Hauteur H: 50 mm

Largeur de rainure D: 12 mm

Entraxe b: 40 mm  
Longueur âme A: 20 mm

## Description technique

Entraxe b	40 mm
Pour type de mandrin	250 mm
Hauteur H	50 mm
Longueur âme A	20 mm
Largeur B	30 mm
Longueur L	125 mm
Largeur de rainure D	12 mm
Pour code couleur	Mandrin de tour à crémailière et mors Schunk
Pour code couleur	Mandrins de tour à crémailière et mors Röhm
Type de produit	Mors pour mandrins à crémailière