



Jeu de 3 mors doux rapportés, Pour type de mandrin: 400



Données de commande

N° commande	313315 400
GTIN	4062406699154
Classe d'article	32R

Description

Exécution:

Non étagés, pour tournage de différents \varnothing de serrage. Surface d'appui **fraisée, non brunie.**

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors **en quelques secondes** au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l'emploi sur la machine.

Cela permet de réduire au minimum les temps d'équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels. Pour vissage sur semelles trempées. Pour serrage de pièces à usiner de forme irrégulière ou déjà usinées ne pouvant pas être endommagées. Pour ce faire, les mors sont usinés en fonction de la forme de la pièce à usiner.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhmm Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

La référence 400 convient également pour la taille de mandrin 500.

Mors rapportés en aluminium **disponibles sur demande.**

Description technique

Longueur L	180 mm
------------	--------

Largeur de rainure D	18 mm
Largeur B	50 mm
Hauteur H	73 mm
Pour type de mandrin	400 mm
Entraxe b	60 mm
Longueur âme A	30 mm
Pour code couleur	Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Pour code couleur	Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhms
Type de produit	Mors pour mandrins à crémaillère