

Garant
Fraises à bout hémisphérique, Queue Weldon, Type: 2

Données de commande

N° commande	216825 2
GTIN	4062406706425
Classe d'article	210

Description
Utilisation:

Pour la réalisation de rayons convexes sur des pièces. La conception mince et compacte permet une multitude d'applications et convient particulièrement à une utilisation dans les cavités profondes.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: non

Fraisage de rayons: en poussant

Nombre de dents Z: 2

Ø queue D_s: 20 mm

Ø maximal: 22 mm

Longueur de col L₁: 35 mm

Longueur totale L_{tot}: 120 mm

Rayon minimum: 3 mm

Description technique

Vis pour plaquette	219879 1 (TX15; 3Nm)
Plaquette adaptée	216841 3 - 5
Arrosage interne	non
Longueur totale L _{tot}	120 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur de col L ₁	35 mm
Rayon minimum	3 mm

Ø maximal	22 mm
Ø queue D _s	20 mm
Rayon maximum	5 mm
Fraisage de rayons	en poussant
Type de queue	Queue Weldon
Changement d'outil	PowerCard

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0