

Garant**Fraises à bout hémisphérique, Queue Weldon, Type: 1****Données de commande**

N° commande	216825 1
GTIN	4062406706418
Classe d'article	210

Description**Utilisation:**

Pour la réalisation de rayons convexes sur des pièces. La conception mince et compacte permet une multitude d'applications et convient particulièrement à une utilisation dans les cavités profondes.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: non

Fraisage de rayons: en poussant

Nombre de dents Z: 2

Ø queue D_s: 20 mm

Ø maximal: 22 mm

Longueur de col L₁: 35 mm

Longueur totale L_{tot}: 120 mm

Rayon minimum: 1 mm

Description technique

Longueur totale L _{tot}	120 mm
Longueur de col L ₁	35 mm
Vis pour plaquette	219879 1 (TX15; 3Nm)
Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	non
Plaquette adaptée	216841 1 - 2,5
Rayon maximum	2,5 mm

Rayon minimum	1 mm
Ø maximal	22 mm
Ø queue D _s	20 mm
Fraisage de rayons	en poussant
Type de queue	Queue Weldon
Changement d'outil	PowerCard

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15