

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/11mm


Données de commande

N° commande	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L ₃	6,2 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Ø queue D _s	10 mm
Série	GARANT Master
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	A10K STFCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête L ₁	22 mm
Longueur totale L	125 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage