

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm

**Données de commande**

N° commande	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	31 mm
Longueur de tête L_1	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Ø queue D_s	25 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Longueur totale L	200 mm
Série	GARANT Master
Code ISO porte-outils	A25R SVUBR/L16
Déport L_3	17 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage