

**Garant**

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm**


**Données de commande**

N° commande	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Classe d'article	21T

**Description technique**

Hauteur de serrage $L_2$	23 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	31 mm
Ø queue $D_s$	25 mm
Longueur de tête $L_1$	40 mm
Déport $L_3$	17 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Taille plaquette	16 mm
Code ISO porte-outils	A25R SVUBR/L16
Longueur totale L	200 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Série	GARANT Master
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage