

**Garant****SCLT 05T104, HB7635, Type: INOX**

### Données de commande

N° commande	216470 INOX
GTIN	4045197552792
Classe d'article	21A

### Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,06 – 0,15 mm
Type	INOX
Rayon d'angle	0,4 mm
Epaisseur plaquette E	1,98 mm
Code ISO plaquette	SCLT 05T104
Nuance	HB7635
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		