

**Garant****SDGT 090308 FN, HU7815, Type: ALU**

## Données de commande

N° commande	216408 ALU
GTIN	4045197648143
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes, **frittées avec précision, avec brise-copeaux positif. Surfaces planes et d'appui rectifiées avec précision.**

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,15 mm

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,15 mm
Type	ALU
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	SDGT 090308 FN
Nuance	HU7815
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	120 m/min	N
CuZn	adaptée	250 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		