

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm



Données de commande

N° commande	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	180 mm
Ø queue D _s	16 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Longueur de tête L ₁	31 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SVUCR/L11
Ø pré-perçage min. D _{min}	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	11 mm
Déport L ₃	11 mm
Série	GARANT Master
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage