

**Garant****ANGT 160605 PPFR, HU7710, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	216012 ALU
GTIN	4045197411228
Classe d'article	21A

**Description**

ANGT 160605 PPFR ALU Rayon d'angle: 0,5 mm  
Avance  $f_z$  par dent: 0,13 mm

**Description technique**

Type	ALU
Avance $f_z$ par dent	0,13 mm
Rayon d'angle	0,5 mm
Code ISO plaquette	ANGT 160605 PPFR
Nuance	HU7710
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	1000 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	700 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	600 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		