

**HOLEX****Fraise à surfacer à 45°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/4mm**

## Données de commande

N° commande	214202 50/4
GTIN	4067263001898
Classe d'article	220

## Description

**Exécution:**

Sans arrosage interne.

**Remarque(s):**Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

## Description technique

Longueur totale $L_{tot}$	48 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Plaquette adaptée	SE.. 1204..
Ø ext. max. $D_{max}$	63 mm
Nombre de dents Z	4
Ø dents $D_c$	50 mm
Ø fixation	22 mm

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Méthode d'usinage	MTC
Norme	Norme usine
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219848
--------------------------------------	--------