

HOLEX**Fraise à surfacer à 45°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/5mm**

Données de commande

N° commande	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Classe d'article	220

Description

Exécution:

Sans arrosage interne.

Remarque(s):Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

Description technique

Ø fixation	22 mm
Nombre de dents Z	5
Plaquette adaptée	SE.. 1204..
Ø dents D _c	63 mm
Longueur totale L _{tot}	48 mm
Ø ext. max. D _{max}	76 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Méthode d'usinage	MTC
Norme	Norme usine
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219848
--------------------------------------	--------