

**Garant****RDHX 1003 MOT, HB735, Type: UNI**

## Données de commande

N° commande	212254 UNI
GTIN	4045197601902
Classe d'article	21A

## Description

**Exécution:**

**Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.**

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

Code ISO plaquette: RDHX 1003 MOT

Type: UNI

## Description technique

Type	UNI
Code ISO plaquette	RDHX 1003 MOT
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB735
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	330 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	255 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	210 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	160 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		