



## Ponceuse pour tubes, Type: 72227561



### Données de commande

N° commande	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

Ponceuse pour tubes avec une **capacité d'enlèvement de matière très élevée**. Idéale pour l'**usinage de tuyaux et coudes** – nettoyage, élimination de couleurs de revenu, ponçage de cordons de soudure jusqu'aux préparatifs de polissage et le polissage jusqu'au poli miroir. Plage de vitesses de rotation réglable de manière variable pour les bandes abrasives, non tissé et de polissage. **Guidage de bande optimisé**. Ponceuse pour tubes pour rayons étroits, réglage progressif de la vitesse de rotation pour le ponçage, le satinage et le polissage ultra-brillant. Ecartement par rapport au mur min. 50 mm.

Le kit de démarrage couvre toutes les applications standard pour les tubes et coudes: nettoyage, élimination de la peau de laminage et des rayures, création d'un motif de ponçage, satinage optimal.

#### Avantage(s):

- **Abrasion efficace des cordons de soudure grâce à une vitesse de coupe optimale des bandes abrasives.**
- **Réglage progressif de la vitesse de rotation pour le ponçage, le satinage et le polissage ultra-brillant de mains courantes déjà montées.**
- **Les bandes abrasives flexibles s'adaptent parfaitement, même aux coudes de tuyaux étroits, pour des surfaces lisses.**
- **Ponçage périphérique à 360° en seulement 2 passages.**
- **Galets de guidage en option pour un écartement minimum par rapport au mur.**
- **Protection anti-redémarrage.**
- **Roulement à billes protégé contre la poussière.**

#### Livraison:

- **Ponceuse pour tubes FEIN RS 17-70 E.**
- **2×10 bandes abrasives 20×815 mm P120 / P180.**
- **2×10 bandes abrasives 40×815 mm P120 / P180.**
- **5 bandes nylon 20×820 mm, très fines.**
- **1 valise à outils.**

**Remarque(s):**

Bandes sans fin toile abrasive, voir à partir du code art. 558011.

**Description technique**

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur ruban	815 mm
Ø tuyau usinable	8 - 80 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Poids	4,64 kg
Largeur de bande	20; 40 mm
Démarrage en douceur	oui
Référence fabricant	Kit de démarrage RS17-70 E
Plage de vitesses de rotation	2700 - 8500 min <sup>-1</sup>
Vitesse maximale du ruban	9 - 27 mm/s
Longueur câble	4 m
Tension nominale	230 V
Puissance absorbée	1700 W
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Meuleuse de tuyaux