

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Contenance (ml ou l): 200**Données de commande**

N° commande	088001 200
GTIN	4067263120568
Classe d'article	01L

Description**Exécution:**

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Dégraissant polyvalent pour le nettoyage rapide d'huiles, d'émulsions et de graisses. Miscible à l'eau jusqu'à 1:10. Jerrican en plastique de 200 litres.

Le Flex Cleaner convient également à une utilisation nécessitant peu de mousse dans les nettoyeurs haute pression et les équipements de nettoyage des sols, ce qui permet une utilisation flexible partout où la mousse est problématique. Lors du nettoyage, des surfaces en aluminium et en laiton sont particulièrement protégées contre le ternissement jusqu'à 75 °C. Le nettoyant permet d'obtenir une protection temporaire contre la corrosion. En cas d'application manuelle, vaporiser le produit de nettoyage et essuyer à l'aide d'un chiffon après avoir laissé agir quelques instants. En cas d'utilisation dans l'industrie agroalimentaire, rincer la surface abondamment à l'eau après le nettoyage.

- **Exempt de marquage.**
- **Utilisation manuelle et mécanique.**
- **Certification NSF pour l'industrie agroalimentaire.**
- **Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.**

Description technique

Température de stockage	2 - 35 °C
pH	9
Contenu	200 l
Point d'ébullition	100 °C
Densité	1,01 g/cm ³
Couleur	transparent
Forme	liquide
Exécution	Fût
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Nettoyant universel