

**Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, UNF: 5/8-18****Données de commande**

N° commande	138004 5/8-18
GTIN	4067263162469
Classe d'article	12H

Description**Exécution:****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze. **HSS-E**

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.

Description technique

Type de filetage	UNF
Profondeur de filetage	39,7 mm
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	15,88 mm
Carré corps □	9 mm
Ø perçage	14,5 mm
Filets au pouce	18
Norme	DIN 374
Type d'outils	HSS E
Taille de filetage	5/8-18 UNF
Nombre de goujures	3
Ø queue D _s	12 mm

Pas de filetage	1,411 mm
Longueur totale L	100 mm
Série	CleverTap
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Tarauts

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	6 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		