


**DCMT 070202, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Classe d'article	22D

Description

DCMT 070202 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	DCMT 070202
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	PF
Nuance	HBT020
Rayon d'angle	0,2 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage