

**Garant**
**Porte-outils GARANT Master eco court, droite, Carré / plaque: 25/16mm**

**Données de commande**

N° commande	251696 25/16
GTIN	4062406734633
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	40 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 7
Série	Master eco
Vis pour bride de serrage	259021 7
Bride de serrage	259038 19
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Sous-plaquette	259033 10
Code ISO porte-outils	MVJNR/L 2525X16
Taille plaque	16 mm
Longueur totale L	110 mm

Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

Vis pour bride de serrage Type 7	259021 7
Vis pour sous-plaquette Type 7	259027 7
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Bride de serrage Type 19	259038 19
Sous-plaquette Type 1	259031 1
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500