

**Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, MF: 18X1,5****Données de commande**

N° commande	136255 18X1,5
GTIN	4067263162254
Classe d'article	12H

**Description****Exécution:****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

**Description technique**

Pas de filetage	1,5 mm
Profondeur de filetage	45 mm
Filetage Ø	18 mm
Nombre de dents Z	4
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4
Ø perçage	16,5 mm
Type de filetage	MF
Carré corps □	11 mm
Taille de filetage	M18×1,5
Longueur totale L	110 mm

Norme	DIN 374
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauds

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	6 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		