

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 3xD, Ø DC: 14mm****Données de commande**

N° commande	234020 14
GTIN	4062406735036
Classe d'article	21S

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: $-0,1 / +0,3$ mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5xD.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 050204.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239700 5IP (0,38 Nm)
Nombre de dents Z	2
Long. utile L ₁	42 mm
Longueur de col L _A	69 mm
Ø nom. D	14
Longueur totale L	100 mm
Code ISO plaquette	SOGX 050204

Série	Perceuse électrique
Ø queue ABS® D _s	50 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes