

**Taraud machine HOLEX Clever Tap HSS-E, non revêtu, NPT: 3/4-14****Données de commande**

N° commande	138095 3/4-14
GTIN	4067263162520
Classe d'article	12H

Description

Exécution:

HOLEX Clever Tap: Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

Utilisation:

Pour filetage gaz conique (NPT) suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d'étanchéité. Respecter la profondeur d'avant-trou minimale prescrite (voir tableau).

Recommandation(s):

Ø perçage A: Effectuer un pré-perçage cylindrique sans utiliser d'alésoir. Ø perçage B: Effectuer un pré-perçage cylindrique, puis utiliser un alésoir conique 1:16 (voir code art. 162650). Ensuite, il est possible de contrôler le Ø de l'alésage conique côté plan à l'aide de l'étalon Dmax (voir tableau). La préparation de l'avant-trou suivant la variante B offre une sécurité d'usinage maximale pour le taraudage.

Description technique

Pas de filetage	1,814 mm
Nombre de goujures	5
Ø perçage A	23,3 mm
Profondeur de filetage	51,3 mm
Ø queue D _s	20 mm
Ø perçage B	22,7 mm
Carré corps □	16 mm
Nombre de dents Z	5

Longueur totale L	140 mm
Ø étalon $D_{max} + 0,05$	23,67 mm
Profondeur min. avant-trou	23 mm
Taille de filetage	3/4-14 NPT
Filets au pouce	14
Filetage Ø	26,568 mm
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	NPT
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine
Norme de filetage	ANSI B 1.20.1
Entrée	C
Rapport conique	1:16
Angle d'hélice	15 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	Trou borgne
Utilisation avec le type d'alésage	Trou débouchant
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauds

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N

Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	6 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		