

**Taraud machine HOLEX Clever Tap Type B DIN 371/376, non revêtu, M: M4****Données de commande**

N° commande	131265 M4
GTIN	4067263161516
Classe d'article	12H

Description**Exécution:****Affûtage GUN.****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze. **ISO 2 6H**

HSS-E**Description technique**

Longueur totale L	63 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,7 mm
Ø perçage	3,3 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	M
Norme	DIN 371
Taille de filetage	M4
Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	4,5 mm
Profondeur de filetage	8 mm
Carré corps □	3,4 mm

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Filetage Ø	4 mm
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauts

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	6 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		