

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, Ø DC: 18mm****Données de commande**

N° commande	234025 18
GTIN	4062406738860
Classe d'article	21S

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: -0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 060305.

Recommandation(s):

Lors du pré-perçage, réduire l'avance à 70%.

Description technique

Série	Perceuse électrique
Longueur totale L	152 mm
Ø nom. D	18
Long. utile L ₁	90 mm
Longueur de col L _A	121 mm
Nombre de dents Z	2

Code ISO plaquette	SOGX 060305
Jeu de vis pour plaquettes	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Ø queue ABS® D _s	50 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes