

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, Ø DC: 23mm****Données de commande**

N° commande	234025 23
GTIN	4062406738914
Classe d'article	21S

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: $-0,1 / +0,35$ mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 080407.

Recommandation(s):

Lors du pré-perçage, réduire l'avance à 70%.

Description technique

Ø queue ABS® D _s	50 mm
Long. utile L ₁	115 mm
Longueur de col L _A	147 mm
Longueur totale L	178 mm
Nombre de dents Z	2
Jeu de vis pour plaquettes	239700 8IP (1,3 Nm)

Ø nom. D	23
Série	Perceuse électrique
Code ISO plaquette	SOGX 080407
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes