



## Fraise grande avance MFH Harrier, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/45mm



### Données de commande

N° commande	222065 63/45
GTIN	4960664707720
Classe d'article	250

### Description

#### Description:

La fraise grande avance MFH Harrier permet des temps d'usinage courts grâce aux valeurs d'avance et aux profondeurs de coupe élevées. La combinaison arêtes de coupe convexes/angle d'attaque réduit l'effort de coupe et minimise la tendance aux vibrations.

#### Utilisation:

Augmentation de la productivité lors du surfacage, du fraisage de poches et du rainurage. Les grandes longueurs de col lors du fraisage en plongée ne sont pas problématiques grâce à l'effort de coupe réduit.

### Description technique

Plaquette adaptée	SOMT..
Ø D <sub>3</sub>	39 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	50 mm
Ø fixation	27 mm
Vis pour plaquette	229719 (20IP; 4,5 Nm)

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	2 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$ pour géométrie LD	5 mm
Ø dents $D_c$	63 mm
Taille de plaquette	14
Nombre de dents Z	4
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	102 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	124 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	38 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,54 degré
Angle d'attaque $\kappa$	10 degré
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Vis de serrage	229719
Vis de serrage	229718