

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, Ø DC: 24mm****Données de commande**

N° commande	234025 24
GTIN	4062406738921
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,35 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 080407.

**Recommandation(s):**

**Lors du pré-perçage**, réduire l'avance à 70%.

**Description technique**

Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Nombre de dents Z	2
Série	Perceuse électrique
Longueur de col L <sub>A</sub>	152 mm
Code ISO plaquette	SOGX 080407
Jeu de vis pour plaquettes	239700 8IP (1,3 Nm)

Ø nom. D	24
Long. utile L <sub>1</sub>	120 mm
Longueur totale L	183 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes