


**SOMT.....ER-FL, CA6535, Type: 14**

**Données de commande**

N° commande	222092 14
GTIN	4960664708284
Classe d'article	25A

**Description**
**Exécution:**

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

**Utilisation:**

La <strong>géométrie FL</strong> (orientée état de surface) constitue le 1er choix pour l'ébauche sur des machines de faible puissance.

Ne pas utiliser pour le fraisage hélicoïdal, en plongée et pour le contournage.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,2 – 1,2 mm
Type	S
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	3 mm
Rayon d'angle	1,4 mm
Epaisseur plaquette E	5,56 mm
Taille de plaquette	14

Code ISO plaquette	SOMT140520ER-FL
Nuance	CA6535
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Inconel	adaptée	30 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		