

**Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 5X0,5****Données de commande**

N° commande	130500 5X0,5
GTIN	4067263829706
Classe d'article	12G

**Description****Exécution:**

Jeu de 2 tarauds, **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Filets rectifiés et entièrement détalonnés.

**Description technique**

Norme	DIN 2181
Type d'outils	HSS
Carré corps □	4,9 mm
Longueur totale L	50 mm
Profondeur de filetage	10 mm
Filetage Ø	5 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Pas de filetage	0,5 mm
Ø perçage	4,5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M5x0,5
Revêtement	non revêtu

Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Tarauts

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		